

**Garant**
**DNMG 110404, Soort: HB7120-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	250652 HB7120-1
GTIN	4045197819734
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DNMG 110404 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
 Spaanbreker: VS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	VS
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Snedeccondities	continu

Soort	HB7120-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien