

**Garant**
**CNMG 120412, Soort: HB7120-1**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	250160 HB7120-1
GTIN	4045197819635
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

CNMG 120412 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
 Spaanbreker: VM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

### Technische beschrijving

Spaanbreker	VM
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Snedeccondities	continu
Hoekradius	1,2 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min

Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7120-1
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien