

**Garant**
**CNMG 120416, Soort: HB7120-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	250162 HB7120-1
GTIN	4045197819642
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 120416 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
 Spaanbreker: VM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7120-1
Hoekradius	1,6 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snedeccondities	continu

Spaanbreker	VM
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Aantal wisselingen/snijkant	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien