

**Garant****CNMG 120408, Soort: HB7120-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250322 HB7120-1
GTIN	4045197819666
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 120408 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
Spaanbreker: VG  
Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	VG
Soort	HB7120-1
Snijdiepte $a_p$	1,5 - 6 mm
Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Snedecondities	continu

Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien