

Garant**DNMG 150608, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250660 HB7120-1
GTIN	4045197819765
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150608 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Spaanbreker	VS
Soort	HB7120-1
Hoofdtoepassing	M

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien