

**Garant****DNMG 110404, Soort: HB7120-1**

## Bestelgegevens

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 250752 HB7120-1 |
| GTIN          | 4045197819772   |
| Artikelklasse | 21G             |

## Omschrijving

DNMG 110404 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

## Technische beschrijving

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Snedecndities                       | continu           |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 80 - 260 m/min    |
| Spaanbreker                         | VM                |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,5 - 5 mm        |
| Soort                               | HB7120-1          |
| Voeding $f$                         | 0,2 - 0,5 mm/omw, |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Hoekradius                   | 0,4 mm                       |
| Hoofdtoepassing              | M                            |
| Fijn/ruw-indeling            | Voor-/nabewerken             |
| Snijmateriaal                | HM                           |
| ISO-code wisselplaat         | DNMG 110404                  |
| Aantal wisselingen/snijanten | 4                            |
| Tolerantie                   | M                            |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het draaien |