

**3M****PVC-plakband, Kleur: BLUE****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083636 BLUE
GTIN	4046719255672
Artikelklasse	08M

**Omschrijving****Uitvoering:**

**3M™ 764i** kan worden gebruikt voor niet-kritische toepassingsgebieden zoals kleurmarkeringen en bundels. Het is corrosiebestendig, flexibel, slijtvast, buigzaam, eenvoudig aan te brengen en vochtbestendig.

De 3M™-kleur- en vloermarkeringstapes zijn zeer geschikt bij onderhoud van gebouwen en ter verbetering van de veiligheid in installaties. De speciale structuur van de gekleurde PVC-tape is bestand tegen krassen, slijtage, verwerking en de meeste chemicaliën. Eenvoudig te verwerken, zeer buigzaam ook op oneffen oppervlakken.

**Opmerking:**

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

**Technische beschrijving**

Dikte	0,125 mm
Fabrikantnummer	764i
Lengte	33 m

Breedte	50 mm
Kleur	blauw
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Rekbaarheid	180 %
Type plakband	eenzijdig
Opslagtemperatuur	20 - 23 °C
Liner aanwezig	nee
Dragermateriaal	PVC-folie
Lijm	Natuurrubber
temperatuurbestendig tot	29 °C
Bijzonderheid	buigzaam
Bijzonderheid	corrosiebestendig
Bijzonderheid	vochtbestendig
Bijzonderheid	slijtvast
Trekvastheid	2,28 N/mm
Kleefkracht op staal	0,21 N/mm
Toepassing	Afsluiten
Toepassing	Markeren
Toepassing	Bundelen
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 60 %
Producttype	Plakband