

Garant
CNMG 120412, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250160 HB7140-1
GTIN	4045197820327
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120412 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7140-1
Spaanbreker	VM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,

Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Hoekradius	1,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien