

**Garant**
**CNMG 09T304, Soort: HB7140-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	250050 HB7140-1
GTIN	4045197818645
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 09T304 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
 Spaanbreker: VS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

## Technische beschrijving

Soort	HB7140-1
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Voeding $f$	0,15 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	VS

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T304
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien