


**Garant**
**KNUX 160410R, Soort: HB7140-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	251076 HB7140-1
GTIN	4045197820594
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

KNUX 160410R HB7140-1 Soort: HB7140-1  
 Spaanbreker: VG  
 Spaangeleidingsgroef: 3,2 mm  
 Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 6 mm  
 Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 210 m/min

## Technische beschrijving

Spaangeleidingsgroef	3,2 mm
Snijdiepte $a_p$	1 - 6 mm
Soort	HB7140-1
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	1 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VG
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 210 m/min
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160410R
Producttype	Wisselplaat voor het draaien