


Garant**SNMG 190616, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251336 HB7140-1
GTIN	4045197820709
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 190616 HB7140-1 Hoekradius: 1,6 mm
Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 9 mm
Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 210 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 210 m/min
Hoekradius	1,6 mm
Spaanbreker	VG
Snijdiepte a_p	1,5 - 9 mm
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,

Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7140-1
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 190616
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien