

Garant**WNMG 060404, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251952 HB7140-1
GTIN	4045197820808
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 060404 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VS
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Soort	HB7140-1

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien