


Garant**WNMG 060408, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252064 HB7140-1
GTIN	4045197820853
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WN.G 060408 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VM
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm

Soort	HB7140-1
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien