


Garant**KNUX 160405R, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251030 HB7140-1
GTIN	4045197820532
Artikelklasse	21G

Omschrijving

KNUX 160405R HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VM
Spaangeleidingsgroef: 2,2 mm
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Hoekradius	0,5 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Soort	HB7140-1
Spaanbreker	VM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160405R
Producttype	Wisselplaat voor het draaien