

Garant**WNMG 060408, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251954 HB7120-1
GTIN	4045197820129
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 060408 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VS
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7120-1

Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Aantal wisselingen/snijkanen	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien