

Garant
CNMG 120416, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250162 HB7140-1
GTIN	4045197820334
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120416 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snedeclassificatie	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	1,6 mm

Spaanbreker	VM
Soort	HB7140-1
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien