

Garant**SNMG 120408, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251324 HB7120-1
GTIN	4045197819970
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Soort	HB7120-1
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VG
Snijdiepte a_p	1,5 - 9 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408

Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien