

**Garant****CC.T 09T308, Soort: HB7120-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260152 HB7120-1
GTIN	4045197817204
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 09T308 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	VM
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Soort	HB7120-1
Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min

Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien