


Garant**CNMG 09T308, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250052 HB7140-1
GTIN	4045197818652
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 09T308 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7140-1
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm

Spaanbreker	VS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien