

Garant
KNUX 160410L, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251078 HB7140-1
GTIN	4045197820600
Artikelklasse	21G

Omschrijving

KNUX 160410L HB7140-1 Soort: HB7140-1

Spaanbreker: VG

Spaangeleidingsgroef: 3,2 mm

 Snijdiepte a_p : 1 - 6 mm

 Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,

 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 210 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	1 mm
Spaanbreker	VG
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7140-1
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 210 m/min
Snijdiepte a_p	1 - 6 mm
Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	licht onderbroken
Spaangeleidingsgroef	3,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160410L
Producttype	Wisselplaat voor het draaien