

**Garant****DNMG 150604, Soort: HB7140-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250658 HB7140-1
GTIN	4045197820440
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DNMG 150604 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

## Technische beschrijving

Soort	HB7140-1
Snedecndities	licht onderbroken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	M

Spaanbreker	VS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien