


Garant
SNMM 150616, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251390 HB7140-1
GTIN	4045197820716
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMM 150616 HB7140-1 Hoekradius: 1,6 mm
 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VR
 Snijdiepte a_p : 2 - 12 mm
 Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 180 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 180 m/min
Snijdiepte a_p	2 - 12 mm
Spaanbreker	VR
Hoofdtoepassing	M
Snededcondities	licht onderbroken
Soort	HB7140-1

Hoekradius	1,6 mm
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMM 150616
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien