

Garant**SNMG 120404, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 251142 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820617 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

SNMG 120404 HB7140-1 Hoekradius: 0,4 mm
Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

| | |
|------------------|-------------------|
| Soort | HB7140-1 |
| Hoofdtoepassing | M |
| Snedecndities | licht onderbroken |
| Snijdiepte a_p | 0,3 - 2 mm |
| Spaanbreker | VS |
| Voeding f | 0,1 - 0,4 mm/omw, |
| Hoekradius | 0,4 mm |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 70 - 260 m/min |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | SNMG 120404 |
| Aantal wisselingen/snij kanten | 8 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |