

Garant
WNMG 080404, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	252068 HB7140-1
GTIN	4045197820860
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WN.G 080404 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,5 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7140-1
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	VM

Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snijkmanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien