


**Garant****SNMG 120408, Soort: HB7140-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251324 HB7140-1
GTIN	4045197820662
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SNMG 120408 HB7140-1 Hoekradius: 0,8 mm  
Soort: HB7140-1  
Spaanbreker: VG  
Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 210 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 210 m/min
Spaanbreker	VG
Soort	HB7140-1
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	licht onderbroken

Snijdiepte $a_p$	1,5 - 9 mm
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien