

Garant**CNMG 160608, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250168 HB7140-1
GTIN	4045197820341
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 160608 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Soort	HB7140-1
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Spaanbreker	VM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 160608
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien