

**Garant****CNMG 120404, Soort: HB7140-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250058 HB7140-1
GTIN	4045197818669
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 120404 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Voeding $f$	0,15 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Snededcondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VS

Soort	HB7140-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien