


Garant**KNUX 160410R, Soort: HB7140-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251036 HB7140-1
GTIN	4045197820556
Artikelklasse	21G

Omschrijving

KNUX 160410R HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VM
Spaangeleidingsgroef: 2,2 mm
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	1 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Soort	HB7140-1
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VM
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160410R
Producttype	Wisselplaat voor het draaien