

Garant
SNMG 120412, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251326 HB7120-1
GTIN	4045197819987
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Spaanbreker	VG
Hoekradius	1,2 mm
Soort	HB7120-1
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1,5 - 9 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120412

Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien