


**Garant****KNUX 160410L, Soort: HB7140-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251038 HB7140-1
GTIN	4045197820563
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

KNUX 160410L HB7140-1 Soort: HB7140-1  
Spaanbreker: VM  
Spaangeleidingsgroef: 2,2 mm  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Spaanbreker	VM
Hoekradius	1 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7140-1
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160410L
Producttype	Wisselplaat voor het draaien