


Garant
CNMG 120408, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250060 HB7140-1
GTIN	4045197818676
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120408 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VS
 Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Soort	HB7140-1
Snededcondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M

Spaanbreker	VS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien