

**Garant****DNMG 110404, Soort: HB7140-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250752 HB7140-1
GTIN	4045197820488
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DN.G 110404 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7140-1
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	VM
Hoofdtoepassing	M

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien