

Garant**SNMG 120408, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251144 HB7140-1
GTIN	4045197820624
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120408 HB7140-1 Hoekradius: 0,8 mm
Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Soort	HB7140-1
Spaanbreker	VS
Snedecndities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien