

**Garant****WNMG 080408, Soort: HB7140-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	252070 HB7140-1
GTIN	4045197820877
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

WN.G 080408 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	VM
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Hoofdtoepassing	M
Snedecondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,5 mm/omw,

Soort	HB7140-1
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijkanen	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien