

Garant
SNMG 120404, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251222 HB7140-1
GTIN	4045197820631
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120404 HB7140-1 Hoekradius: 0,4 mm
 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	VM
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm

Soort	HB7140-1
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien