

Garant**WNMG 080408, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251964 HB7140-1
GTIN	4045197820839
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 080408 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7140-1
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Snedecondities	licht onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	VS

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijkanen	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien