

**Garant**
**TNMG 160408, Soort: HB7140-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	251434 HB7140-1
GTIN	4045197820730
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

TNMG 160408 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
 Spaanbreker: VS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7140-1
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VS
Hoekradius	0,8 mm

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien