

Garant
SNMG 120408, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251224 HB7120-1
GTIN	4045197819956
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120408 HB7120-1 Hoekradius: 0,8 mm
 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7120-1
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	VM
Snedeccondities	continu
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snijkanen	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien