

Garant
CNMG 160608, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250334 HB7140-1
GTIN	4045197820372
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 160608 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VG
 Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 210 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 210 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Spaanbreker	VG
Soort	HB7140-1
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,

Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 160608
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien