

**Garant****TNMG 160404, Soort: HB7140-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251542 HB7140-1
GTIN	4045197820747
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

TN.G 160404 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7140-1
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Spaanbreker	VM
Hoofdtoepassing	M

Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien