


**Garant****WNMG 080408, Soort: HB7120-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	252208 HB7120-1
GTIN	4045197820204
Artikelklasse	21G

## Technische beschrijving

Spaanbreker	VG
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 210 m/min
Snijdiepte $a_p$	1,5 - 6 mm
Voeding $f$	0,25 - 0,6 mm/omw,
Soort	HB7120-1
Snedecondities	continu
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien