

Garant**WNMG 060404, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252062 HB7140-1
GTIN	4045197820846
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WN.G 060404 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Soort	HB7140-1
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	VM
Hoofdtoepassing	M

Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien