


Garant
SNMG 150612, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251330 HB7140-1
GTIN	4045197820686
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 150612 HB7140-1 Hoekradius: 1,2 mm
 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VG
 Snijdiepte a_p : 1,5 - 9 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 210 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VG
Soort	HB7140-1
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 210 m/min
Snijdiepte a_p	1,5 - 9 mm
Hoekradius	1,2 mm
Hoofdtoepassing	M

Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 150612
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien