

**Garant****CNMG 120404, Soort: HB7140-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250156 HB7140-1
GTIN	4045197820303
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CN.G 120404 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

## Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm

Soort	HB7140-1
Spaanbreker	VM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien