


**Garant****SNMG 120412, Soort: HB7120-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251226 HB7120-1
GTIN	4045197819963
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SNMG 120412 HB7120-1 Hoekradius: 1,2 mm  
Soort: HB7120-1  
Spaanbreker: VM  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Spaanbreker	VM
Hoekradius	1,2 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Hoofdtoepassing	M

Soort	HB7120-1
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120412
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien