

**Garant****CNMG 160612, Soort: HB7140-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250336 HB7140-1
GTIN	4045197820389
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 160612 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
Spaanbreker: VG  
Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 210 m/min

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	1,5 - 6 mm
Hoekradius	1,2 mm
Soort	HB7140-1
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 210 m/min
Voeding $f$	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M

Spaanbreker	VG
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 160612
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien