

**Garant****VNMG 160408, Soort: HB7120-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251804 HB7120-1
GTIN	4045197820105
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VN.G 160408 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7120-1
Spaanbreker	VM
Snedeccondities	continu

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien