

Garant**WNMG 080408, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252208 HB7140-1
GTIN	4045197820891
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 080408 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 180 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 180 m/min
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VG
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Soort	HB7140-1
Hoofdtoepassing	M

Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien