

Garant
CNMG 120408, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250158 HB7140-1
GTIN	4045197820310
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CN.G 120408 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7140-1
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Hoofdtoepassing	M

Spaanbreker	VM
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien