

Garant
CNMM 120408, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250452 HB7140-1
GTIN	4045197820396
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 120408 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VR
 Snijdiepte a_p : 2 - 8 mm
 Voeding f : 0,2 - 0,8 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 180 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	2 - 8 mm
Voeding f	0,2 - 0,8 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 180 m/min
Spaanbreker	VR
Snededcondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm

Soort	HB7140-1
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien